


Portale lineare DHSL-15-DGC40FAS-DGEA40

Codice prodotto: 574530

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 15
Carico utile	0 ... 15 kg
Attuatore, asse Z	DGEA-40
Tipo di attuatore, asse Z	Elettrico Cinghia dentata
Posizione intermedia asse Z	Qualsiasi
Corsa asse Z	0 ... 1.000 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	± 0,05 mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Z	± 0,05 mm
Attuatore, asse Y	DGC-40-FA
Tipo di attuatore, asse Y	Pneumatico
Posizione intermedia asse Y	1 x
Corsa asse Y	0 ... 8.500 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	± 0,02 mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Y	± 0,02 mm