


connettore maschio NECU-S1W9-C2-APB

Codice prodotto: 574589

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|-----------------------------------|
| Fissaggio | 4-40 UNC-2B |
| Peso | 57,48 g |
| Interfaccia Fieldbus | Connettore femmina, Sub-D, 9 poli |
| Connessione elettrica 1 | Connettore maschio Sub-D, 9 poli |
| Connessione elettrica 2 | Morsetto IDC |
| Baudrate | 12 Mbit/s |
| Diametro ammissibile del cavo | 8 mm 8 mm |
| Sezione attacco | 0,08 ... 0,5 mm ² |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 75% a 25 °C |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Materiale del corpo | PC rinforzato |