



cavo DUO

NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Codice prodotto: 574591

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo tensione d'esercizio CA	0 ... 60 V
Resistenza alle scariche elettriche	1,5 kV
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	2 A
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Connessione elettrica 1	Connettore maschio, diritto, M8x1, 4 poli
Connessione elettrica 2	Connettore femmina diritto, 2xM8, 3 poli
Diametro cavo	3,1 mm
Lunghezza cavo	1 m
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, connettore femmina	PUR
Informazioni sui materiali, corpo	PUR
Informazioni sui materiali, contatti	Ottone dorato