


Connettore maschio NECU-M-S-A12G4-IS

Codice prodotto: 575719

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 61076-2-101
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	38 g
Collegamento elettrico	A 4 poli Morsetto elastico di trazione M12x1 Connettore maschio dritto
Codifica connettore maschio	A
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	4 A
Diametro cavo ammesso	4 mm...8 mm
Sezione del conduttore	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	Zinco pressofuso Ottone nichelato
Materiale del contatto elettrico	Bronzo Bronzo