

Morsettiera pneumatica LT-2-PK-4-DA

Codice prodotto: 5869

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Pressione di lavoro | 0.1 bar...8 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 6 g |
| Attacco pneumatico | Raccordo a nipplo spinato PK-4 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |