

Raccordo anulare a innesto TK-1/8-PK-4-KU

Codice prodotto: 6284

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | 0 bar...10 bar |
| Classificazione marittima | Certificato See |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | Filetto maschio G1/8 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 4 mm con dado |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |