


silenziatore U-3/8-B

Codice prodotto: 6843

FESTO

Per ridurre la rumorosità e impedire l'inquinamento negli attacchi di scarico dei componenti pneumatici.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | 0 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | 0 ... 10 bar |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | 0 ... 145 psi |
| Portata verso l'atmosfera | 5.800 l/min |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Livello di rumorosità | 80 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C |
| Peso | 37 g |
| Attacco pneumatico | G3/8 |
| Materiale inserto silenziatore | PE |
| Materiale perno filettato | Alluminio |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | Alluminio |