


Manometro MA-63-0,25

Codice prodotto: 7169

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Campo dell'indicazione	0 bar...0.25 bar
Intervallo di indicazione	0 psi...3.6 psi
Conforme allo standard	DIN EN 837-3
Pressione nominale manometro	63
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Fluido di lavoro	Fluido liquido Fluidi gassosi
Pressione di lavoro	0 bar...0.25 bar
Fattore di carico alternato	0.9
Fattore di carico continuo	0.75
Classe di precisione della misurazione	1.6
Grado di protezione	IP43
Temperatura del fluido	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Posizione del collegamento	Centrato, lato posteriore
Attacco pneumatico	G1/4
Materiale del perno a vite	Ottone
Materiale corpo	Acciaio
Materiale dello schermo	PMMA
Peso prodotto	180 g
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Senza acetilene Senza ossigeno