

# Pres a multipla KDVF-5

Codice prodotto: 7562

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	4 mm
Pressione di lavoro	-0.95 bar...16 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilit di funzionamento lubrificato (in tal caso sar sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformit PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 C...60 C
Temperatura ambiente	-10 C...60 C
Peso prodotto	21 g
Numero massimo di collegamenti	5
Attacco pneumatico	PK-2 PK-3 PK-4
Colore	grigio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)