



Piastra di alimentazione verticale VABF-S4-1-P1A14-N14

Codice prodotto: 8000690

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 26 mm |
| Basato su standard | ISO 15407-2 |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Connessione pneumatica verticale | Alimentazione pressione alternativa per 1 e 14 |
| Pressione d'esercizio | 1 MPa |
| Pressione di lavoro | 10 bar |
| Portata nominale standard | 900 l/min |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Grado di protezione | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Peso prodotto | 191 g |
| Fissaggio con montaggio verticale | Su sottobase accoppiabile Su sottobase singola |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | 1/4 NPT |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale corpo | Alluminio pressofuso |