

linea di pilotaggio NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Codice prodotto: 8001373

FESTO

Viene collegato al controllore motore, l'altra estremità è a fili liberi.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Connessione elettrica	a 25 poli Connettore maschio diritto / estremità aperta Sub-D / -
Lunghezza cavo	3,2 m
Diametro cavo	7 mm
Composizione cavo	schermato
Grado di protezione	IP40 In condizioni di montaggio
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Colore corpo contenitore	Grigio