

Sottobase accoppiabile CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL-VL

Codice prodotto: 8022158

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Raccordo angolare
Peso prodotto	187 g
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Collegamento elettrico	A 5 poli Connettore rotondo a innesto 7/8"
Alimentazione di tensione max.	8 A
Tensione di alimentazione	Alimentazione supplementare