

Sottobase accoppiabile CPX-GE-EV-S-7/8-5POL-VL

Codice prodotto: 8022172

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Tipo di montaggio | Tirante |
| Peso prodotto | 125 g |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale corpo | Rinforzato con PA |
| Collegamento elettrico | A 5 poli Connettore rotondo a innesto 7/8" |
| Alimentazione di tensione max. | 8 A |
| Tensione di alimentazione | Alimentazione di tensione dell'impianto |