


Blocco di collegamento VABM-B10-25S-G38-2

Codice prodotto: 8026261

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	27.5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Numero max di posti valvola	2
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	438 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 3	G3/8
Collegamento pneumatico, attacco 5	G3/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto