

**raccordo a L**  
**NPFC-L-2R34-M**  
Codice prodotto: 8030227

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore  |
|--|---|
| Materiale raccordo filettato             | Ottone nichelato                              |
| Dimensioni contenitore                   | 10  |
| Pressione d'esercizio                    | -0,95 ... 50 bar                              |
| Fluido d'esercizio                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso                |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                     | -20 ... 150 °C                                |
| Peso                                     | 102,6 g                                       |
| Attacco pneumatico 1                     | R3/4  |
| Attacco pneumatico 2                     | R3/4  |
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS                               |