


**nipplo doppio**  
**NPFC-D-2R1-M**  
Codice prodotto: 8030289

**FESTO**



**Foglio dati**

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Materiale raccordo filettato	Ottone nichelato
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 50 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso	147,33 g
Attacco pneumatico 1	R1
Attacco pneumatico 2	R1
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS