

Portale bidimensionale YXCF-4

Codice prodotto: 8032548

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Superfici di montaggio piane rich.	0.1 mm/m
Parallelismo richiesto delle superfici di montaggio	0.1 mm/m
Posizione di montaggio	Orizzontale
Design	Portale bidimensionale Con gruppi preassemblati attuatori elettrici
Ciclo di lavoro	100%
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90%
Temperatura ambiente	5 °C...45 °C
Intervallo di manutenzione	2500 km
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra di adattamento	Alluminio anodizzato Acciaio rivestito
Materiale squadretta di fissaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale della catenaria	Rinforzato con PA