

Passaggio nell'armadio elettrico NEFU-D12G4-R3DW4

Codice prodotto: 8040457

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza	40,1 mm
Conforme allo standard	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Tipo di montaggio	Serrato a vite
Collegamento elettrico 1	Connettore femmina diritto, M12x1, a 4 poli, codifica D
Collegamento elettrico 2	Connettore femmina angolare, RJ45, a 4 poli
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	2 A
Immunità alle sovratensioni	0.8 kV
Caratteristiche trasmissione	Secondo la categoria 5, EN 50173, classe D In conformità alla categoria 5, ISO/IEC 11801, classe D
Grado di protezione	IP20 IP65 IP67
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	Ottone, nichelato PA Zinco pressofuso
Colore corpo	Nero
Materiale del contatto elettrico	Ottone Bronzo