


sottobase VABS-K1-7B-12-M5-P

Codice prodotto: 8047064

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	1,2 mm
Dimensione valvola	7 mm
Attacco per fluidi	Filetto femmina M5
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Direzione di collegamento dabbasso
Direzione di flusso	Reversibile
Fluido d'esercizio	Fluidi liquidi Fluidi gassosi
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Osservare la resistenza dei materiali a contatto coi fluidi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	0,15 Nm
Coppia di serraggio max., raccordo	0,6 Nm
Peso	3,3 g
Fissaggio sottobase	Con foro passante
Fissaggio valvola	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	PEEK
Materiale bussola filettata	Acciaio inossidabile fortemente legato