


# valvola unidirezionale VABF-L1-10H-H2

Codice prodotto: 8047364

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione valvola	10 mm
Funzione valvola	Funzione unidirezionale sbloccabile
Pressione d'esercizio Mpa	0,05 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	0,5 ... 8 bar
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso	0,4 g
Fissaggio	scanalato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS