


# kit parallelo EAMM-U-110-S62-88A-120

Codice prodotto: 8059052

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	110
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	5.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	799 kgmm <sup>2</sup>
Coppia di azionamento a vuoto	0,3 Nm
Coppia trasferibile	9,5 Nm
Peso	5.250 g
Codice interfaccia, attuatore	S62
Codice interfaccia, motore in	88A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS