

Modulo elettronico VMPA14-MPM-EMM-4

Codice prodotto: 8066768

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Numero max di posti valvola | 4 |
| Numero massimo di bobine valvola | 4 |
| Corrente nominale di assorbimento per elettrovalvola | 80 mA fino a 25 ms |
| Corrente nominale con riduzione di corrente | 25 mA dopo 25 ms |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione (se installata) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso prodotto | 30 g |
| Materiale corpo | POM |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |