

filtro per il vuoto OAFF-G3-5

Codice prodotto: 8068944

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Grado di filtrazione	40 µm
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	1 g
Fissaggio	Applicabile Ad aggancio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale filtro	Maglia PA
Materiale del corpo	POM
Idoneità impulso di espulsione	0,7 MPa
Efficienza dell'impulso di espulsione	7 bar
Idoneità impulso di espulsione (psi)	101,5 psi