

Raccordo passa-parete NPFC-H-M5-F

Codice prodotto: 8069239

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Materiale del raccordo filettato | Ottone nichelato |
| Dimensioni del pacchetto | 10 |
| Pressione di lavoro | -0.95 bar...50 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...150 °C |
| Peso prodotto | 12 g |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | M5 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | M5 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |