


ventosa OGVM-20-A-HN-G14F

Codice prodotto: 8073842

Prodotto in esaurimento

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Compensatore della corsa, ventosa | 5,8 mm |
| Raggio min. pezzo R | 12,5 mm |
| Diametro nominale | 4 mm |
| Diametro ventosa | 20 mm |
| Volume aspirazione | 2 cm ³ |
| Posizione di collegamento | In alto |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Forma della ventosa | Rotonda, soffietto 1,5 |
| Pressione d'esercizio Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Pressione d'esercizio | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Pressione d'esercizio nominale | -60 kPa -0,6 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | 10 ... 120 °C |
| Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale | 18 N |
| Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale | 18 N |
| Peso | 12 g |
| Fissaggio | Mediante attacco per il vuoto |
| Attacco per il vuoto | Filetto femmina G1/4 |
| Colore | Grigio |
| Durezza Shore | 60 +/- 5 |
| Materiale perno filettato | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale ventosa | HNBR |