

Porta-targhette NEAU-LH-2

Codice prodotto: 8078306

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	5,4 mm
Altezza	10,3 mm
Lunghezza	23 mm
Tipo di montaggio	Clip
Peso prodotto	0.3 g
Dimensioni del pacchetto	100
Temperatura ambiente	-40 °C...100 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) Senza alogeni
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Diametro cavo	2.5 mm...3.5 mm
Colore	Trasparente