

kit di adattatori DHAA-G-R3-32-B19-50

Codice prodotto: 8079210

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	32
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	70 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Materiale piastra d'adattamento	Legha di alluminio anodizzato
Materiale viti	Acciaio, zincato