


Kit assiale EAMM-A-V32-60PA

Codice prodotto: 8091053

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------------|---|
| Lunghezza nominale | 55 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Velocità di rotazione max. | 10000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95% |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento di inerzia di massa | 1.03 kgmm ² |
| Coppia trasmissibile | 1.5 Nm |
| Peso prodotto | 243 g |
| Codice interfaccia, attuatore | V32 |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 60PA |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |