


Kit assiale EAMM-A-V20-28AA

Codice prodotto: 8093016

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	31.4 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	0.022 kgmm ²
Coppia trasmissibile	0.2 Nm
Peso prodotto	25 g
Codice interfaccia, attuatore	V20
Codice interfaccia, ingresso motore	28AA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)