


Kit assiale EAMM-A-V25-40RA

Codice prodotto: 8094100

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	39 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	0.19 kgmm ²
Coppia trasmissibile	0.5 Nm
Peso prodotto	94 g
Codice interfaccia, attuatore	V25
Codice interfaccia, ingresso motore	40RA
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)