

Montaggio su guida DIN CAFM-X4-H

Codice prodotto: 8095158

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	29 mm
Altezza	4,2 mm
Lunghezza	169 mm
Progettazione	Versione X4 Per guida di fissaggio
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-40 °C...85 °C
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Peso prodotto	38 g
Tipo di montaggio	Aggancio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra di adattamento	Acciaio inossidabile ad alta lega