

Sottobase accoppiabile CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL

Codice prodotto: 8098392

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Tipo di montaggio | Raccordo angolare |
| Peso prodotto | 266 g |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Approvazione | UL - Riconosciuto (OL) |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale corpo | Alluminio pressofuso |
| Collegamento elettrico | A 5 poli Codifica L M12x1 Connettori maschio |
| Alimentazione di tensione max. | 16 A |
| Tensione di alimentazione | Alimentazione di tensione dell'impianto |