


bussola di bloccaggio EAMH-145-22-C34-P

Codice prodotto: 8098589

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------|------------------------|
| Taglia | 145 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero di giri max. | 4.000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 35,1 kgmm ² |
| Peso | 252 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |