

Riduzione della corsa VAVA-F12-H-H6

Codice prodotto: 8107369

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Design	Limitazione della corsa in apertura con ammortizzatore
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Istruzioni per l'uso	La certificazione SIL per l'intero prodotto non è valida se utilizzata con la valvola a sede inclinata VZXA.
Grado di protezione	IP6X
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	249 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	EPDM
Materiale dado	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale ammortizzatore	Acciaio fortemente legato
Materiale connettore	Acciaio inossidabile ad alta lega