


# Ammortizzatore DYSS-3-4-Y1F-G2

Codice prodotto: 8111390

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	3
Corsa	4 mm
Ammortizzazione	Autoregolante
Posizione di montaggio	Opzionale
Rilevamento posizione	Senza
Velocità max. d'impatto	1 m/s
Tempo di reset a temperatura ambiente	0.2 s
Tempo di reset min. a temperatura ambiente	1 s
Funzionamento	A semplice effetto Spingente
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Lunghezza ammortizzatore	4 mm
Forza massima di arresto	80 N
Coppia di serraggio max.	1 Nm
Consumo di energia max. per corsa	0.4 J
Consumo massimo di energia all'ora	4500 J
Massima energia residua	0.004 J
Forza di ripristino	0.5 N
	3.5 N 1 kg
Peso prodotto	3 g
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Acciaio fortemente legato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato