


Blocco batteria-SET VABS-C12-6-S

Codice prodotto: 8122790

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	13 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Direzione di attacco sul lato
Numero max di posti valvola	Sono possibili versioni secondo le specifiche del cliente
Pressione d'esercizio	-0.1 MPa...0.7 MPa
Pressione di lavoro	-1 bar...7 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Dimensioni massime del particolato 5 µm
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso prodotto	3 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 2	Per tubo diametro interno 4 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	PBT