


# blocco batteria VABS-C12-6-B-M3

Codice prodotto: 8122793

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	20 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Direzione di collegamento dabbasso
Numero max. posti valvola	1
Pressione d'esercizio Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pressione d'esercizio	-1 ... 7 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Dimensione massima particella 5 µm
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso	13,5 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	M5
Attacco pneumatico 2	M3
Attacco pneumatico 3	M5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica