



# valvola VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Codice prodotto: 8122932

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Portata nominale normale	601 l/min
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Grado di protezione	IP65
Certificato ente preposto	TÜV 968/V 1251.00/21
Funzione di sicurezza	Scarico sicuro
Safety Integrity Level (SIL)	Il prodotto può essere utilizzato in SRP/CS fino a SIL 3 High Demand Fino a SIL 3 Low Demand mode
Indicazione sulla pressione d'esercizio	0 - 0,8 MPa con servopilotaggio esterno
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS