


**giunto**  
**EAMC-67-80-32-40-U**  
Codice prodotto: 8134950

**FESTO**



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	32 mm
Diametro alloggiamento 2	40 mm
Taglia	67
Lunghezza nominale	80 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	4.500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	326 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	180 Nm
Peso	458 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS