


Trasmissione EMGA-60-A-G20-60P

Codice prodotto: 8141740

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione flangia riduttore	60 mm
Dimensione flangia motore	60 mm
Gioco torsionale	0.3 deg
Tipo di riduttore	Riduttore ad angolo retto
Rapporto del riduttore	20:1
Velocità max. dell'attuatore	13000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 °C...90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia di uscita continua	44 Nm
Momento d'inerzia di massa della ruota dentata	0.256 kgcm ²
Coppia max. motore	70 Nm
Efficienza max.	92 %
Rigidità torsionale	2 Nm/arcmin
Peso prodotto	1900 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	60G
Interfaccia riduttore, perno dell'albero	60P
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)