


Kit assiale EAMM-A-L95-190B-G2

Codice prodotto: 8157282

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	85 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia trasmissibile	145 Nm
Peso prodotto	4899 g
Codice interfaccia, attuatore	L95
Codice interfaccia, ingresso motore	190A 190B
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)