


unità di guida EAGF-P2-KF-45-200

Codice prodotto: 8158127

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	45
Corsa	200 mm
Gioco reversibile	0 µm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Accelerazione max.	25 m/s ²
Velocità max.	1 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Forza F _y max.	320 N
Forza max. F _y statica	415 N
Forza F _z max.	320 N
Forza max. F _z statica	415 N
Momento M _x max.	15 Nm
Momento statico M _x max.	19 Nm
Momento M _y max.	10 Nm
Momento statico M _y max.	12 Nm
Momento M _z max.	10 Nm
Momento statico M _z max.	12 Nm
Forza di spostamento	2 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	342 g
Peso a corsa 0 mm	1.037 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	12,3 g
Aumento di massa per 10 mm di corsa	12,3 g
Baricentro della massa mobile per corsa 0 mm	25 mm
Maggiorazione baricentro della massa mobile per corsa 10 mm	4,3 mm
Fissaggio	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale elemento di guida	Acciaio temprato Cromata dura
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale piastra a giogo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata