

giunto EAMD-56-56-32-23X27-U

Codice prodotto: 8165048

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	32 mm
Diametro alloggiamento 2	23 mm
Taglia	56
Lunghezza nominale	56 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	5.500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	168 kgmm ²
Coppia trasferibile	75 Nm
Peso	429 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS