

valvola a tasto manuale



TH-5-1/4-B

Codice prodotto: 8994

FESTO

Normalmente chiusa.

Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2, monostabile
Portata nominale normale	550 l/min
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 10 bar
Costruzione	A otturatore
Diametro nominale	7 mm
Tipo di comando	diretto
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Forza di azionamento	34 N
Peso	320 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Attacco pneumatico 3	G1/4
Attacco pneumatico 4	G1/4
Attacco pneumatico 5	G1/4
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso