

tubo multistrato PM-6

Codice prodotto: 9087

FESTO

Adatto all'impiego con con raccordi ad innesto QS.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	8 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	25 mm
Diametro interno	5,2 mm
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 30 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-29 ... 65 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,032 kg/m
Colore	Nero
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	Lega di alluminio per lavorazione plastica PE