

Adattatore AD-G1/8-1/8NPT-I

Codice prodotto: 9395

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	5.95 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 1	6 Nm
Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 2	7 Nm
Coppia nominale	10.55 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	10.38 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto femmina 1/8 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	PVC
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato