

# Adattatore AD-G1/4-1/4NPT-I

Codice prodotto: 9396

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	7.95 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 1	11 Nm
Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 2	12 Nm
Coppia nominale	9.05 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	24.22 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto femmina NPT 1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	PVC
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato