

# regolatore di portata con silenziatore GRU-1/2-B

Codice prodotto: 9519

FESTO

Regolatore di portata con silenziatore integrato per la regolazione dell'aria di scarico in determinate valvole.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione strozzatore-silenziatore
Attacco pneumatico 1	G1/2
Elemento di regolazione	Vite con testa a intaglio
Fissaggio	Avvitabile
Portata normale 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 4.000 l/min
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Materiale del corpo	Alluminio
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 70 °C
Peso	100 g
Materiale inserto silenziatore	PE
Materiale perno filettato	Alluminio pressofuso
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale vite di regolazione	PA