

Forcella SG-M48X2

Codice prodotto: 9583

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M48x2
Conforme allo standard	ISO 8140
Attacco filettato	Filetto femmina M48x2
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi circuiti stampati, cavi, connettori a innesto elettrici e bobine
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	10029 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del perno	Acciaio Galvanizzato
Materiale forcella	Acciaio Galvanizzato
Materiale dado	Acciaio Galvanizzato