


# adattatore AD-1/2NPT-G1/2-I

Codice prodotto: 9627

FESTO

Filetto femmina su un lato, filetto maschio sull'altro lato.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	14,3 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 1	28 Nm
Coppia di serraggio max., attacco pneumatico 2	40 Nm
Peso	48,48 g
Attacco pneumatico 1	Filettatura esterna 1/2 NPT
Attacco pneumatico 2	Filetto femmina G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	PVC
Materiale del corpo	Acciaio zincato